


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube InstantFit integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.



Our Eco passport



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 14 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 60000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No
- RoHS-märkning: ROHS märke



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards

