



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden.;Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde (nom)	2000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampström (max)	750 mA
Lampström (min)	300 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1200 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh


Produktdata

Fullständig produktkod	871869668752900
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

EAN/UPC – Produkt	8718696687529
Beställningsnummer	68752900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001284302
Nettovikt (stycke)	0,360 kg

Varning och Säkerhet


Måttskiss




MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Fotometriska data



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8



MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriska data




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

Livslängd




LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Livslängd



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

