


# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lystofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lystofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.



### Our Eco passport

Signify viser vejen til en lysere fremtid og en bedre verden for alle. Vores designproces bygger på innovation, der skal reducere den miljømæssige påvirkning og gøre en forskel for den verden, vi lever i.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.



### Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energimærket (EEL): A++
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 155,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20 W



### Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 60000 h



### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



### Stoffer

- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



### Vægt og materialer

- Nettovægt (stykke): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.