


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.



Our eco passport

Signify wyznacza drogę ku jaśniejszemu, lepszemu światu. W ramach procesu projektowania wprowadzamy innowacje mające ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Podejmujemy działania na rzecz klimatu i koncentrujemy się na obiegu zamkniętym. Działamy na rzecz lokalnych społeczności w zakresie zaopatrzenia w żywność, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i ochrony.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



Etykieta

- Ściemnialna: brak
- Klasa energooszczędności: D
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 155,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 60000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak



Masa i materiały

- SAP Net Weight (Piece): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.