



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X

Teknisk belysning

Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
lyskildestrøm (maks.)	750 mA
lyskildestrøm (min.)	300 mA
Starttid (nom.)	0,5 s

Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	30-80 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Produktlengde	1500 mm
---------------	---------

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes


MASTER LEDtube InstantFit HF

Godkjenningssmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668754300
Produkt navn for bestilling	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687543

Bestillingskode	68754300
EI-nummer	3861541
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001284402
Nettovekt (stykk)	0,450 kg

Warnings and safety


Målskisse




MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometriske data



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Levetid




LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

