

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset linkaarikustannukset.



Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana ryhdymme ilmastotoimiin, keskitymme kierrätykseen ja teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyttämään maapalloa laajemminkin sosiaalisilla toimilla edistämällä muun muassa elintarvikkeiden saatavuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävän kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatohokkuusluokka: E
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 145,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20 W

Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 60000 h

Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg

Aineet

- EU RoHS -määräysten mukainen: Kyllä

Paino ja materiaalit

- SAP-nettopaino (kappale): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.