

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit (HF)

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoogfrequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.



Our Eco passport



Energie

- Dimbaar: Ja
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 20 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 60000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Yes
- RoHS-merkteken: RoHS mark



Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards

