


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.



Our Eco passport



Etykieta

- Funkcja ściemniania: tak
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 20 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 60000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Yes
- Oznaczenie RoHS: RoHS mark



Masa i materiały

- Waga netto (szt.): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards

