



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden.;Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.

Produktdata

Allmän information

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X

Ljusteknik

Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde (nom)	2900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampström (max)	750 mA
Lampström (min)	300 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur

T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Produktlängd	1500 mm
--------------	---------

MASTER LEDtube InstantFit HF

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh


Produktdata

Fullständig produktkod	871869668758100
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

EAN/UPC – Produkt	8718696687581
Beställningsnummer	68758100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001284602
Nettovikt (stycke)	0,450 kg

Varning och Säkerhet


Måttskiss




MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometriska data




MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriska data




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Livslängd




LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Livslängd



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

