

PHILIPS

Eco passport

17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM LED PAR38

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.



Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: Sí
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 70 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 17 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 40000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.972 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.112 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0.425 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.