



# PAR30 S/L à DEL

## 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	880 lm
Intensité lumineuse (nom.)	4 500 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	73 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	12 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA

Équivalent de puissance	90 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star

# PAR30 S/L à DEL

Conformes T20	No
<b>Conditions d'utilisation</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	No
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F25/930/DIM
Nom complet du produit	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F25/930/DIM



Code de commande	471045
Numéro de matériau (12 CN)	929001285704
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677471040
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677471045

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	94,8 mm	116,1 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/  
F25/930/DIM

Accent Lighting Spots - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM


# PAR30 S/L à DEL

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/  
F25/930/DIM

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM



Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/  
F25/930/DIM

