



PAR30 S/L à DEL

12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/ DIMB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Culot-Base | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Durée de vie nominale | 25 000 h |
| Cycle de commutation | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conformes aux directives EU RoHS. | Oui |

| Données techniques sur l'éclairage | |
|---|--------------------|
| Code de couleur | 930 [CCT of 3000K] |
| Angle du faisceau (nom.) | 25° |
| Flux lumineux | 880 lm |
| Intensité lumineuse (nom.) | 4 500 cd |
| Désignation de couleur | Blanc (BLC) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 73 lm/W |
| Constance de la couleur | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|-------|
| Line Frequency | 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 60 Hz |
| Consommation | 12 W |

| | |
|---|--------|
| Courant de la lampe (nom.) | 120 mA |
| Équivalent de puissance | 75 W |
| Temps d'allumage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,9 |
| Tension (nom.) | 120 V |

| Température | |
|--------------------------|-------|
| T boîtier maximum (nom.) | 90 °C |

| Commandes et gradation | |
|------------------------|-----|
| Intensité variable | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|----------------------------------|
| Forme de l'ampoule | PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court] |

| Approbation et utilisation | |
|--|-------|
| Convient à un éclairage d'accentuation | Oui |
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h | - kWh |


PAR30 S/L à DEL

Données de produit

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/ F25/930/DIMB |
| Nom complet du produit | 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/ F25/930/DIMB |
| Code de commande | 471094 |
| Numéro de matériau (12 N.C.) | 929001286204 |


| | |
|--|----------------|
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier | 046677471095 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 6 |
| EAN/CUP – Boîte | 50046677471090 |

Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|--|---------|---------|
| 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIMB | 94,8 mm | 93,1 mm |


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/
F25/930/DIMB





Accent Lighting Spots - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIMB



Light Distribution Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/
DIMB

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIMB

Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIMB

