



# Classic LED Lamps

## LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Con un design ispirato allo stile classico, le lampadine Classic LED smerigliate producono una piacevole luce bianca calda decorativa risparmiando circa il 90% sui costi energetici. Le forme famigliari di queste lampade si adattano perfettamente agli apparecchi esistenti.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	30.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	65 mA

Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Si


# Classic LED Lamps

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Nome completo prodotto	LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869670555100
Codice d'ordine	70555100
Codice materiale (12NC)	929001286331



Codice locale	INCALED75
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696705551
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696705558

## Disegno tecnico




Product	D	C
LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

## Fotometrie



General uniform lighting - LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

# Classic LED Lamps

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Life Expectancy Diagram - LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

