


PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința fluxului luminos, care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.



Our Eco passport



Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+
- Putere consumată (W) (Nom): 26 W



Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 50000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,052 kg



Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: No



Greutate și materiale

- Greutate netă (bucată): 0,197 kg

Energy efficiency ranking / External awards

