


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LED -valoputki on saman kokoinen kuin perinteinen loisteputki. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestämään jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| **Kanta** | G5 [G5] |
| **Nimelliskäyttöikä** | 50 000 tuntia |
| **Sytytys** | 50 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **RoHS-direktiivin mukainen** | Kyllä |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|---|---|
| **Värikoodi** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Keilakulma (nim.)** | 200 ° |
| **Valovirta** | 3 700 lm |
| **Värimerkki** | Valkoinen (WH) |
| **Vastaava värilämpötila (nim.)** | 3000 K |
| **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)** | 142,00 lm/W |
| **Väriyhtenäisyys** | <6 |
| **Värintoistoindeksi (CRI)** | 83 |
| **LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)** | 70 % |

| Käyttö- ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Viivatiheys** | 39000-60000 Hz |
| **Syöttötaajuus** | 39000-60000 Hz |
| **Virrankulutus** | 26 W |
| **Lampun virta (suurin)** | 415 mA |
| **Lampun virta (min.)** | 240 mA |
| **Syttymisaika (nim.)** | 0,5 s |
| **Lämpenemisaika valotehoon 60 %** | 0.5 s |
| **Tehokerroin (murtoluku)** | 0.9 |
| **Jännite (nim.)** | 100-135 V |

| Käyttölämpötila | |
|---|---|
| **Käyttölämpötila-alue** | -20…45 °C |
| **T-Case, maksimi (nim.)** | 45 °C |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Himmennettävä** | Ei |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Lampun pinta** | Matta |
| **Lampun materiaali** | Muovi |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

| | |
|---|---|
| **Tuotteen pituus** | 1 500 mm |

## Merkinnät ja luokitukset


| | |
|---|---|
| **Energiaa säästävä tuote** | Kyllä |
| **Hyväksyntämerkit** | TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen<br>KEMA Keur -todistus |
| **Energiankulutus kWh/1000 h** | 31 kWh |

## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| **Tilaustuotteen nimi** | MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 |
| **Koko tuotenimi** | Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 |


| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871869668552500 |
| **Paikallisen koodin kuvaus** | 4721569 |
| **Tilauskoodi** | 68552500 |
| **Tuotekoodi (12NC)** | 929001296102 |
| **Paikallinen koodi** | 4721569 |
| **SAP-osoittaja – määrä/pakkaus** | 1 |
| **EAN/UPC - tuote/kotelo** | 8718696685525 |
| **SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa** | 10 |
| **EAN/UPC – laatikko** | 8718696685532 |

## Mittapiirros





| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 | 15,2 mm | 21 mm | 1 447,8 mm | 1 454,9 mm | 1 462 mm |

## Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

## Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.