PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Ezek a T5-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ezek a T5-fénycsövek minden alkalmazási terület igényeit kielégítsék.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	3 700 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	142,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	39000-60000 Hz
Bemeneti frekvencia	39000-60000 Hz
Teljesítményfelvétel	26 W
Fényforrás árama (max)	415 mA
Fényforrás árama (minimum)	240 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Feszültség (névleges)	100-135 V

Hőmérséklet	
Környezetihőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	31 kWh

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
Teljes terméknév	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869668552500
Rendelési kód	68552500
Cikkszám (12NC)	929001296102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696685525
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696685532

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.