



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința fluxului luminos, care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
B50L70	50000 h

Light Technical	
Cod culoare	830 [ CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	3700 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	3700 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	39000-60000 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	26 W
Curent lampă (max.)	415 mA
Curent lampă (min.)	240 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,9
Tensiune (nom.)	100-135 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	45 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

## Mechanical and Housing

Lungime produs 1500 mm

## Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Produs eficient energetic Yes

Mărci de omologare Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA  
Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h 31 kWh

## Product Data

Cod complet produs 871869668552500

Nume comandă produs MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

EAN/UPC - Produs 8718696685525

Cod de comandă 68552500


Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioră 10

Material nr. (12NC) 929001296102

Greutate netă (bucată) 0,197 kg



## Cote



TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


## Date fotometrice



LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Date fotometrice



## Durată de viață

