

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Başlangıç Saati (Nom)	
Kapak Tabanı	G5 [G5]		0,5 s
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h	%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Anahtar Döngüsü	50000X	Güç Faktörü (Nom)	0.9
		Voltaj (Nom)	100-135 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Sıcaklık	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]	Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Işık Akısı (Nom)	3700 lm	Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K	Depolama (Maks)	65 °C
Renk Tutarlılığı	<6	Depolama (Min)	-40 °C
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83	Muhafaza Maksimum (Nom)	45 °C
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %		
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Kontroller ve Dimming	
Giriş Frekansı	39000-60000 Hz	Dim Edilebilir	evet
Power (Rated) (Nom)	26 W		
Lamba Akımı (Maks)	415 mA	Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Akımı (Min)	240 mA	Ürün Uzunluğu	1500 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	31 kWh

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869668552500
Sipariş ürün adı	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

EAN/UPC - Ürün	8718696685525
Sipariş kodu	68552500
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001296102
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,197 kg



Boyutlu çizim



TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Fotometrik bilgi




LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrik bilgi




LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

Kullanım Ömrü



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

