

# PHILIPS

Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.



### Our eco passport

Signify daha parlak yaşamlara ve daha iyi bir dünyaya öncülük ediyor. Tasarım sürecinin bir bölümü olarak, çevresel etkiyi azaltmak ve içinde yaşadığımız dünyaya daha çok fayda sağlamak için yenilikler yapıyoruz.

Bunun sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, 1994'ten bugüne uzanan Sürdürülebilir Tasarım sürecimiz dahilinde tasarlanan, ürünlerimizin çevresel ve sosyal performansını sekiz ayrı Sürdürülebilir Odak Alanında açıklayan bir çevre karnesi geliştirdik.



### Enerji

- Dim Edilebilir: Hayır
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): A++
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 150,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 26 W



### Dairesellik

- Nominal Kullanım Ömrü (Nom): 50000 h



### Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,052 kg



### Maddeler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet



### Ağırlık ve Malzemeler

- Net Ağırlık (Parça Başı): 0,197 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Daha fazla bilgi:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.