



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	3.900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	39000-60000 Hz
Ingangsfrequentie	39000-60000 Hz
Energieverbruik	26 W
Lampstroom (max.)	415 mA
Lampstroom (min.)	240 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	100-135 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1.500 mm
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	TÜV CE-markering Conform RoHS KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	31 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Volledige productnaam	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869668554900
Bestelcode	68554900
Materiaalnr. (12NC)	929001296202
Lokale code	MTT5HO15026W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696685549
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696685556

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

