

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.



Our Eco passport



Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 26 W



Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 50000 h



Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,052 kg



Aineet

- EU RoHS -määräysten mukainen: No



Paino ja materiaalit

- Nettopaino (kappale): 0,197 kg

Energy efficiency ranking / External awards

