



MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

El Tubo Philips MASTER LED InstantFit T5 es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Datos del producto


| Información general | | Operativos y eléctricos | |
|---|--------------------|---|----------------|
| Base del casquillo | G5 [G5] | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 150,00 lm/W |
| Vida útil nominal | 50.000 hora(s) | Consistencia del color | <6 |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000 | Índice de reproducción cromática (IRC) | 83 |
| Lighting Technology | LED | LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |
| Conforme con EU RoHS | Sí | | |
| Datos técnicos de la luz | | | |
| Código de color | 865 [CCT of 6500K] | Line Frequency | 39000-60000 Hz |
| Ángulo de haz (nom.) | 200 ° | Frecuencia de entrada | 39000-60000 Hz |
| Flujo luminoso | 3.900 lm | Consumo de energía | 26 W |
| Designación de color | Luz natural fría | Corriente de lámpara (máx.) | 415 mA |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 6500 K | Corriente de lámpara (mín.) | 240 mA |
| | | Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

| | |
|---|----------------|
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.9 |
| Voltaje (nom.) | 100-135 V |
| Temperatura | |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
| Temperatura máxima (nom.) | 45 °C |
| Controles y regulación | |
| Regulable | No |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Acabado de la bombilla | Mate |
| Material de bombilla | Plástico |
| Aprobación y aplicación | |
| Producto de ahorro de energía | Sí |



| | |
|--|--|
| Marcas de conformidad | TUV Certificado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA |
| Consumo energético kWh/1000 h | 31 kWh |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 |
| Nombre completo del producto | Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 |
| Full EOC | 871869668556300 |
| Código de pedido | 68556300 |
| Código 12NC | 929001296302 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718696685563 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718696685570 |

Plano de dimensiones



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|-------------------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|
| MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 | 15,2 mm | 21 mm | 1.447,8 mm | 1.454,9 mm | 1.462 mm |

Datos fotométricos



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

