



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lampun virta (suurin)	
Kanta	G5 [G5]	Lampun virta (min.)	415 mA
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h	Syttymisaika (nim.)	240 mA
Kytkenäjakso	50000X	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
B50L70	50000 h	Tehokerroin (nim.)	0.9
Valon tekniset tiedot		Jännite (nim.)	100-135 V
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]	Lämpötila	
Valovirta (nim.)	3900 lm	T-ympäristö (maks.)	45 °C
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3900 lm	T-Ympäristö (min.)	-20 °C
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K	T-varastointi (maks.)	65 °C
Väriyhtenäisyys	<6	T-varastointi (min.)	-40 °C
Värintoistoindeksi (nim.)	83	T-kotelo, maksimi (nim.)	45 °C
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %	Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Käyttö ja sähkö tiedot		Himmennettävä	Ei
Syöttötaajuus	39000-60000 Hz		
Power (Rated) (Nom)	26 W		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1500 mm
-----------------	---------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869668556300
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – tuote	8718696685563
Tilauskoodi	68556300
Sähkönumero	4721571
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001296302
Nettopaino (kappale)	0,197 kg



Mittapiirros



TLED 230V 26W-49W 3700lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Valonjakotiedot



LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot



Käyttöikä

