




MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Ezek a T5-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ezek a T5-fénycsövek minden alkalmazási terület igényeit kielégítsék.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	3 900 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	150,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83


Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	39000-60000 Hz
Bemeneti frekvencia	39000-60000 Hz
Teljesítményfelvétel	26 W
Fényforrás árama (max)	415 mA
Fényforrás árama (minimum)	240 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	100-135 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	31 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Teljes terméknev	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Full EOC	871869668556300
Rendelési kód	68556300
Cikkszám (12NC)	929001296302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696685563
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696685570

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

