



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom (nom.)	3900 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	39000-60000 Hz
-------------------	----------------

Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	415 mA
Lampstroom (min.)	240 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	100-135 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte	1500 mm
---------------	---------


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	31 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869668556300
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Product	8718696685563
Bestelcode	68556300
Local Code	MTT5HO15026W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001296302
Netto gewicht (per stuk)	0,197 kg



Maatschets



TLED 230V 26W-49W 3700lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometrische gegevens



LEDtube HF 1500mm 26W G5 865 3900lm T5 HO

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens



Levensduur

