



MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Estes tubos de iluminação T5 são a opção ideal para um rendimento absoluto e foram concebidos para suportar as condições do dia a dia. Poupanças sem paralelo graças a um baixo consumo de energia e uma vida útil excecionalmente longa tornam estes tubos LED T5 a opção certa para qualquer aplicação exigente.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada	
Casquilho	G5 [G5]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150,00 lm/W
Vida útil nominal	50.000 h	Consistência da cor	<6
Ciclo de comutação	50.000	Color rendering index (CRI)	83
Tecnologia de iluminação	LED	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	39000-60000 Hz
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Frequência de entrada	39000-60000 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °	Consumo de Energia	26 W
Fluxo Luminoso	3.900 lm	Corrente de lâmpada (Máx.)	415 mA
Designação da cor	Luz natural fria	Corrente de lâmpada (Mín.)	240 mA

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0.9
Tensão (Nom.)	100-135 V

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Plástico
Comprimento do produto	1.500 mm

Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente	Sim
-----------------------------------	-----

Marcas de aprovação	TUV Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh

Dados do produto



Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Nome do produto completo	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Código do produto completo	871869668556300
Código de encomenda	68556300
N.º material (12NC)	929001296302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696685563
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696685570

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm

Dados fotométricos



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

