



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă fluorescent tradițional. Designul său unic creează un aspect vizual perfect uniform, care nu poate fi distins de fluorescentul tradițional. Aceste tuburi de iluminat T5 sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate pentru a rezista condițiilor de zi cu zi. Economii de neegalat datorită consumului redus de energie și duratei de viață excepțional de lungă fac din aceste tuburi LED T5 alegerea pentru fiecare aplicație solicitantă.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Durată de viață nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200°
Flux luminos	3.900 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	150,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	39000-60000 Hz
Frecvență de intrare	39000-60000 Hz
Consum de curent	26 W
Curent lămpă (max.)	415 mA
Curent lămpă (min.)	240 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,9
Tensiune (nom.)	100-135 V

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	TUV Marcaj CE În conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	31 kWh

Date despre produs



Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Numele complet al produsului	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Full EOC	871869668556300
Cod de comandă	68556300
Număr material (12NC)	929001296302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696685563
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696685570

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

