



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo lumínico (nom.)	550 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	550 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Ángulo de haz nominal	120 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	41 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh


CorePro LEDspot 230V

Datos de producto

Código de producto completo	871869668690400
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC - Producto	8718696686904
Código de pedido	68690400

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001297332
Peso neto (pieza)	0,038 kg


Plano de dimensiones




CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 840 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


Datos fotométricos



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

CorePro LEDspot 230V

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

