



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	120 fok
Fényáram	550 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz

Teljesítményfelvétel	5 W
Fényforrás árama (névleges)	41 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EyeComfort	Igen


CorePro LEDspot MV

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Teljes terméknev	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Full EOC	871869668690400
Rendelési kód	68690400
Cikkszám (12NC)	929001297332


Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696686904
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696686911

Méretezett rajza




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D





Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot MV

Élettartam



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

