



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	120 °
Fluxo luminoso (Nom.)	550 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	550 lm
Designação da cor	Cool Daylight
Ângulo do feixe nominal	120 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W


Corrente de lâmpada (Nom.)	41 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869668692800
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
EAN/UPC – Produto	8718696686928

CorePro LEDspot MV

Código de encomenda	68692800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001297432

Peso líquido (Peça)	0,038 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 865 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm


Dados fotométricos



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

CorePro LEDspot MV

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

