

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I MASTER LEDtube GA 灯管

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。



### Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



#### 能源

- 可调光: 否
- 光效 (额定) (标称): 152.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 10.5 W



#### 循环性

- 标称寿命 (标称): 50000 h



#### 包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.847 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.040 kg



#### 物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



#### 重量和材质

- SAP 净重 (每件): 0.215 kg

更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.