



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una vida útil excepcionalmente larga aseguran que este tubo domine las aplicaciones más exigentes.

Advertencias y seguridad

• OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	200.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Flujo luminoso	1.600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	152,00 lm/W

Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	83
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10,5 W
Corriente de la lámpara (máx.)	55 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	45 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	35 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS


Consumo de energía kWh/1000 h	11 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I
Nombre del producto completo	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I
Full EOC	871869668768000
Código del pedido	929001297608
N.º de material (12NC)	929001297608
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696687680
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696687697

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Datos fotométricos



General Uniform Lighting - MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

General uniform lighting - MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

MASTER LEDtube EM/Mains T8

