

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I MASTER LEDtube EM/Mains

飛利浦 MASTER LEDtube 內建 LED 光源，在傳統線性螢光燈外型中融合了霧面外蓋設計。用來取代具電磁式安定器的 TL-D 36W，這項新的光源提供自然色光，消耗 22W 的系統能源，可省下高達 50% 的能源。這項產品的長使用壽命與出色的流明維持率，將更換燈泡的麻煩減到最少，同時降低了維護成本。提供完整系列，以取代 600、900、1200 與 1500 mm TL-D 燈管。



### Our eco passport

Signify 發掘光線的超凡潛力，打造光采生活，光明世界。我們不斷設計創新，減少產品對於環境的衝擊，並為我們涉足的世界帶來更多福祉。

我們了解這點對您來說也非常重要。所以我們推出了 Eco Passport - 專門用於說明本公司自 1994 年以來，透過永續性設計過程所推出全部產品就 8 種環保焦點領域層面的環境與社交性能。



#### 能量

- 可調光: 否
- 能源效益標籤 (EEL): A++
- 光效 (額定) (標稱): 152.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 10.5 W



#### 循環

- 標稱使用時間 (標稱): 50000 h



#### 包裝

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.847 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.040 kg



#### 物質

- 符合歐盟 RoHS 標準: 是



#### 重量與材質

- 淨重 (件): 0.215 kg

Energy efficiency ranking / External awards



閱讀更多：

<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.