



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-rør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	2.300 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	143,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	16 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	75 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	68 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V


MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1.200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh

Målskitse



Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8
Det fulde produktnavn	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8
Full EOC	871869668736900
Beskrivelse af lokal kode	2057807092
Ordrekode	68736900
Materialenr. (12NC)	929001297802
Lokal ordrekode	2057807092
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696687369
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696687376

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8

