



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Трубка Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну ее невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Эти светодиодные трубки T8 являются правильным выбором для обеспечения абсолютной эффективности и рассчитаны на то, чтобы выдерживать повседневные условия. Непревзойденная экономия благодаря низкому энергопотреблению и исключительно долгому сроку службы гарантирует соответствие этой трубки самым высоким требованиям.

Предупреждение и условия безопасности

- ПРИМЕЧАНИЕ. Общая энергоэффективность и распределение света для любой установки с этими лампами определяются ее конструкцией.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы	50 000 часов
Цикл переключения	200 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача	3 700 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K


Эффективность (номинальная) (ном.)	154,00 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	24 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,9

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Напряжение (ном.)	220-240 Вт
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от -20 до 35 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1 500 мм
Форма колбы	Трубка, с двумя цоколями
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	TUV Маркировка CE RoHS-совместимый Сертификат KEMA Keur



Энергопотребление кВт-час/1000 ч	24 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8
Полное название продукта	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8
Полный код продукта	871869668746800
Код заказа	929001298302
Материал № (12NC)	929001298302
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696687468
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696687475

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	25,78 мм	28 мм	1 498,7 мм	1 505,8 мм	1 512,9 мм

Фотометрические данные




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

