

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 MASTER LEDtube EM/Mains

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A++
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 131,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 12 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 50000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,725 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,174 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.