

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 MASTER LEDtube EM/Mains T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.



Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsklass: E
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 131 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 12 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 75000 h




Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,513 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Ämnen

- Kompatibel med EU REACH-begränsningar: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Net Weight (Piece): 0,180 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.