



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1575 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Proud zdroje (max.)	57 mA
Proud zdroje (min.)	51 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	900 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++


MASTER LEDtube EM/Mains

Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869668710900
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

EAN/UPC – výrobek	8718696687109
Objednávací kód	68710900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001298502
Celková hmotnost (kus)	0,174 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 900mm HO 12W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




LEDtube 900mm HO 12W865 T8

Životnost



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

