



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Pentru cei care caută un bun raport calitate-preț cu un buget limitat și eforturi reduse de înlocuire a lămpilor, pentru un efect de lumină mai bun și o durată de viață mai mare.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos (nom.)	1575 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	12 W
Curent lampă (max.)	57 mA
Curent lampă (min.)	51 mA

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	50 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Lungime produs	900 mm

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++


MASTER LEDtube EM/Mains

Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	12 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869668710900
Nume comandă produs	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

EAN/UPC - Produs	8718696687109
Cod de comandă	68710900
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001298502
Greutate netă (bucată)	0,174 kg

Warnings and safety


Cote




TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Date fotometrice




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 900mm HO 12W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Date fotometrice



LEDtube 900mm HO 12W865 T8

Durată de viață



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

