



MASTER LEDtube EM/ Mains T8



MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 ROT
Nominell livslängd	75 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	1 575 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	131 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	12 W
Lampström (max)	60 mA
Lampström (min)	50 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	30 W
Ingående ström vid nätspänning	8
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – Nätspänning	90
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-driftdon utan kompakt sockel	125
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-driftdon med kompakt sockel	15
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – Nätspänning	150
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-driftdon utan kompakt sockel	200
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-driftdon med kompakt sockel	25
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

Måttskiss





Produktens längd	900 mm
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
EPREL-registreringsnummer	1206964
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Full EOC	871869668710900
Beskrivning av lokal kod	8298191
Beställningsnummer	929001298502
Materialnummer (12NC)	929001298502
Lokal kod	8298191
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696687109
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696687116

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

