

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8 MASTER LEDtube EM/Mains T8

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.



### Our eco passport


Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



### Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 14 W



### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 50000 h




### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,847 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Material adicional en:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.