

MASTER LEDtube GA 灯管

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

安全提示

• -

产品数据

一般信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	200,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	160 °
光通量	2,000 lm
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	142.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


操作和电气	
频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	14 W
灯具电流 (最大)	72 mA
灯具电流 (最小)	59 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	35 °C
控制和调光	
可调光	否

MASTER LEDtube GA 灯管

机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	塑料
产品长度	1,200 mm
审批和申请	
节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS
能耗 kWh/1000 h	14 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8


完整的产品名称	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
完整产品代码	871869668724600
订购代码	929001299208
材料编号 (12NC)	929001299208
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696687246
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696687253

二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

光度数据




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8


MASTER LEDtube GA 灯管

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8


寿命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube GA 灯管

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

