



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color	840 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2100 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corriente de lámpara (máx.)	65 mA
Corriente de lámpara (mín.)	60 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz

Longitud de producto	1200 mm
----------------------	---------

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
---	-----


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869668726000
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8
EAN/UPC - Producto	8718696687260

Código de pedido	929001299308
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001299308
Peso neto (pieza)	0,215 kg

Advertencias y seguridad


Plano de dimensiones



TLED 4ft 14W-36W 2100lm 150D 4000K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Datos fotométricos



General Illumination Lighting
1 - TLED 4ft 14W-36W 2100lm 150D 4000K G13ND


MAS LEDtube HO 14W G13 840 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Datos fotométricos




SDPO_MLED_APR_0015-Spectral Power distribution


Vida útil




MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8




MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Vida útil



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

