



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h
Chu kỳ bật/tắt	200000X

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	840 [CCT 4000K]
Quang thông (Danh định)	2100 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	14 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	65 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	60 mA

Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.9
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	55 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	1200 mm


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	14 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869668726000
Tên sản phẩm khác	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696687260
Mã đơn hàng	929001299308
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001299308
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,215 kg

Cảnh báo và An toàn


Bản vẽ kích thước




TLED 4ft 14W-36W 2100lm 150D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




MAS LEDtube HO 14W G13 840 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Dữ liệu phân bố ánh sáng




SDPO_MLED_APR_0015-Spectral Power distribution


Tuổi thọ




MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8




MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Tuổi thọ



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

