


# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.



### Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí prostřednictvím ochrany klimatu a soustředěním na cirkulární ekonomiku a přinést více výhod světu, ve kterém působíme, prostřednictvím sociálních aspektů, jako jsou dostupnost potravin, zdraví a duševní pohoda, bezpečí a bezpečnost.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



### Energie

- **Regulovatelné:** Ne
- **Třída energetické účinnosti:** D
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 156,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16 W



### Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 60000 h



### Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,795 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,024 kg



### Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



### Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost SAP (kus):** 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.