


# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF T8

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.



### Our eco passport

Onze doelstelling is om de buitengewone mogelijkheden van licht te benutten voor een beter leven en een duurzamere wereld. Innovatie is een vast onderdeel van ons ontwerpproces, zodat de invloed op het milieu beperkt blijft, circulariteit centraal staat en de wereld kan profiteren van sociale zaken als de beschikbaarheid van voedsel, goede gezondheidszorg en welzijn, en grotere veiligheid.

We helpen bedrijven, consumenten en steden om hun energieverbruik en CO<sub>2</sub>-emissie te verlagen. Daarom komen we met het eco-paspoort: een toelichting op de maatschappelijke en milieutechnische prestaties van onze producten. Die prestaties worden getoetst aan de hand van de acht duurzaamheidscriteria (op het gebied van ontwerp en productie), die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld.



### Energie

- **Dimbaar:** Nee
- **Energie-efficiëntieklasse:** D
- **Lichtrendement (gespec.) (nom.):** 156,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16 W



### Circulariteit

- **Nominale levensduur (nom.):** 60000 h



### Verpakking

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,795 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,024 kg



### Stoffen

- **Conform EU RoHS-richtlijn:** Ja



### Gewicht en materialen

- **Nettogewicht SAP (per stuk):** 0,360 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.