


# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.



### Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen, og skaper større fordeler for den verden vi lever i.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



### Energi

- Kan dimmes: No
- Energy Efficiency Class: D
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 156,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



### Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 60000 h



### Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



### Stoffer

- I samsvar med EU RoHS: Ja



### Vekt og materialer

- Nettovekt (stykk): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.