

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.



Our Eco passport



Energy

- Regulável: true
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 16 W



Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 60000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Substances

- EU RoHS compliant: No
- Marca RoHS: ROHS



Weight & Materials

- Peso líquido (Peça): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards

