

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

PhilipsMASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırta dileyemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.



Our eco passport

Signify, daha aydınlık hayatlara ve daha iyi bir dünyaya öncülük ediyor. Tasarım sürecinin bir parçası olarak, iklim krizine karşı hareket ederek ve döngüsellğe odaklanarak çevresel etkimizi azaltmak için yenilik yapıyoruz ve çalıştığımız dünyaya gıda erişilebilirliği, sağlık ve zindelik, güvenlik ve emniyet gibi sosyal açılardan daha geniş avantajlar sağlıyoruz.

Bunun sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, 1994'ten bugüne uzanan Sürdürülebilir Tasarım sürecimiz dahilinde tasarlanan, ürünlerimizin çevresel ve sosyal performansını sekiz ayrı Sürdürülebilir Odak Alanında açıklayan bir çevre karnesi geliştirdik.



Enerji

- Dim Edilebilir: Hayır
- Enerji Verimliliği Sınıfı: D
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 156,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



Dairesellik

- Nominal Kullanım Ömrü (Nom): 60000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Maddeler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet



Ağırlık ve Malzemeler

- SAP Net Weight (Piece): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Daha fazla bilgi:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.