

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	60000 h
Ciclo de comutação	50000X

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	2500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2500 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	750 mA

Corrente de lâmpada (Min.)	300 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	30-80 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	1200 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh


Dados do produto

Código do produto completo	871869668796300
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

EAN/UPC – Produto	8718696687963
Código de encomenda	68796300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001300002
Peso líquido (Peça)	0,360 kg

Avisos e Segurança


Desenho dimensional




MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Dados fotométricos



MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8



MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8



MASTER LEDtube InstantFit HF

Dados fotométricos





LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

Vida útil



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8




LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Vida útil



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

